

<報道関係者各位>

<au>指に付けるだけで毎日の健康管理できる軽量 Samsung Galaxy スマートリング国内初登場

au「Samsung Galaxy Ring」本日発売

サムスン電子ジャパン株式会社(以下サムスン)は、指に装着するだけで毎日の健康状態を把握できる世界で注目のSamsung Galaxy初スマートリング「Samsung Galaxy Ring」を本日2025年2月14日(金)よりKDDI株式会社(以下、au)の一部のau取扱店 (GINZA 456 Created by KDDI、au Style SENDAI、au Style Ikebukuro、au Style SHINJUKU、au Style NAGOYA、au Style SHINSAIBASHI)にて販売を開始いたします。

「Samsung Galaxy Ring」はこれまでのSamsung Galaxy製品の中で最小デバイスにも関わらず、サムスンの最先端センサー技術とGalaxy AIに対応。日常生活と健康トラッキングの利便性を両立するよう設計されました。そして「Samsung Galaxy Ring」をサブスクリプション不要の無料アプリ「Samsung Health」と連携すれば、運動・睡眠を24時間しっかりと測定できます。



「Samsung Galaxy Ring^{※1}」の特長は、以下のとおりです。

「Samsung Galaxy Ring」は睡眠中でも指に快適に装着して健康モニタリング、トラッキング、パーソナライズされた情報を提供できるスマートリングです。サムスは自分の健康についてより包括的に理解することで、パーソナライズ情報とカスタマイズされたウェルネス体験^{※2}の提供を通じた Galaxy AI でのデジタルヘルス強化を目指しています。

※1 「Samsung Galaxy Ring」は、Android 11.0 以降かつ 1.5GB 以上のメモリを持つスマートフォンとペアリングする必要があります。「Samsung Health」アプリ(バージョン 6.27 以降)と Samsung アカウントへのログインが必要です。

※2 一般的なウェルネス・フィットネスの目的で提供されており、疾患または病弊の検出、診断、治療、モニタリング、または管理の目的でご使用いただくことはできません。端末やアプリが提供する健康に関する情報は医療的なアドバイスではありません。医療的なアドバイスは医療専門家にご相談ください。一部の機能は、国や地域、キャリア、ペアリングした端末によって異なる場合があります。

【Samsung Galaxy Ring 最大の魅力は軽量で快適なフィット感。

一週間充電いらずの強力バッテリーを搭載したファッショナブルなデザイン】

「Samsung Galaxy Ring」は毎日 24 時間、健康モニタリングを行うよう設計されており、軽量のため長時間でも快適に着用することが可能です。さらに 10 ATM の防水性能^{※3}とチタニウムグレード 5^{※4}仕上げによって、どこでも安心して着用することができます。サイズは Sizing Kit^{※5} でフィットするサイズをお選びください。また、「Samsung Galaxy Ring」は 1 回の充電で最長 7 日間持続する強力なバッテリー^{※6}を装備しています。



※3 Samsung Galaxy Ring は、ISO 規格 22810 に準拠した水深 100 メートルの耐水性を備えています。試験は、濃度 5%の塩水と 4ppm の塩素水で行われ、IP68 規格の防水・防塵性能があります。これは、水深 1.5 メートルまでの淡水に最大 30 分間水没させた条件下における研究所での試験結果に基づいています。水圧の高いアクティビティやダイビングには適していません。プールや海での遊泳といった水深の浅いところでのアクティビティでご利用いただけます。デバイスの防水性能および防塵性能は恒久的ではなく、通常使用によるダメージや時間とともに性能が低下する可能性があります。お手入れ方法や使用方法についてはユーザーマニュアルをご覧ください。

※4 チタニウムは「Samsung Galaxy Ring」のデバイスフレームにのみ使用されています。

※5 Samsung Galaxy Ring はアメリカの標準サイズ(サイズ 5～15)に準じています。日本の指輪サイズとは異なります。自身に合った Samsung Galaxy Ring のサイズが分からない場合は、Sizing Kit で事前にお確かめください。Sizing Kit のお好みのサイズを 1 日以上(推奨)指にはめて装着感をご確認ください。Sizing Kit は操作不能でサイズ確認の目的のみで提供されます。


※6 バッテリー駆動時間はサイズ 12・13 の Samsung Galaxy Ring で行われた試験に基づいています。一度の充電でサイズ 12～15 は最大で 7 日間持ちます。バッテリー駆動時間はサイズによって異なります。バッテリー駆動時間は典型的な使用パターンを想定してサムスン社内試験条件に基づいています。プレリリース版の端末を使用し睡眠記録を 6 時間、トレーニングの自動検出を 1 時間 30 分、複数の具体的な事象(20 回の再接続と切断、3 回の「Samsung Health」アプリ設定変更、0.5 回の「リングリモー

ト追跡」機能の実行、3 分間のジェスチャー実施) で一日 24 時間使用するというシナリオで試験を実施。実際のバッテリー駆動時間は、使用パターンやデバイスのモデル、バッテリーのメーカーなどにより異なる場合があります。標準容量は「Samsung Galaxy Ring」のサイズ 5～7 で約 18mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は最大 6 日間)、サイズ 8～11 で約 19.5mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は最大 6 日間)、サイズ 12～15 で約 23.5mAh(一度の充電でバッテリー駆動時間は、最大 7 日間)です。Fast Charging USB C Cable、Samsung 25W USB C Power Adapter、Samsung 25W USB C Power Adapter を使用したサムスのテスト結果によるものです。実際の充電時間は設定、使用パターン、使用環境などによってそれぞれ異なる場合があります。

【ユーザーにパーソナライズされたサムスン最高クラスの健康・睡眠管理が可能に】

「Samsung Galaxy Ring」は 24 時間体制のサポートを実現し、データとインサイトは「Samsung Health」※7 に統合され、サブスクリプション不要で一つのプラットフォーム上からシームレスなアクセスが可能です。

ウェルネスの基礎である睡眠に関しては、サムスンで最高クラスの睡眠分析※8 機能と睡眠パターンを理解し、よりよい睡眠習慣を築くのに役立ちます。睡眠スコア、いびき分析に加え、新たに睡眠指標として**睡眠中の動き、睡眠潜時、心拍数と呼吸数**が追加され、詳細で正確な睡眠の質の分析を提供します。「**生理周期の記録**」※9 では、夜間の皮膚温度をモニタリングすることで、生理周期をより正確に記録できます。



※7 Samsung Health の AI 機能を使用するには、Samsung Galaxy Ring でトラッキングした健康管理データと Samsung Health アプリの同期が必要です。少なくとも前日の活動データと睡眠、睡眠中の心拍データが必要です。症状などの診断、病気の治療、または予防に用いる医療目的ではご使用いただけません。

※8 睡眠記録機能は一般的なウェルネス・フィットネスの目的で提供されており、睡眠障害や疾患の検出、診断、治療でご使用いただくことはできません。測定値は個人的な参考情報としてご使用ください。医療的なアドバイスは医療専門家にご相談ください。

※9 生理周期の記録機能は 18 歳以上の方を対象としています。本機能は現在サービスが提供されている国や地域で購入されたスマートウォッチ、スマートフォン、スマートリングでのみ動作します。また、本機能は生理周期と生理期間の予測を目的に搭載されており、避妊などを目的としたものではありません。予測結果は個人的な参考情報としてご使用ください。

本機能の予測は Samsung Galaxy Ring の使用方法、入力データ、使用環境などによって変動する場合があります。有資格の医療専門家に相談することなく、デバイスが提供する予測を解釈したり、臨床的な行動を取ったりしないようご注意ください。

排卵を抑制するホルモン避妊薬を服用中、またはホルモン療法を受けている場合、このサービスによる排卵追跡の精度に影響

を与える場合があります。予測の精度を上げるため、「Samsung Galaxy Ring」を少なくとも睡眠中に4時間、週に5回着用することを推奨いたします。最新バージョンの Samsung Health が必要です。

日々のウェルネスについて他にも幅広いモニタリングが可能で、「**心拍数の通知**」※10 で常に心臓の健康状態を確認できます。この機能では、心拍数の異常な高低を検出するとリアルタイムで即時「Samsung Health」アプリを通じて通知が送られます。1分間の心拍数、異常な心拍数の開始時間や継続時間など心拍に関するさらに詳しい内容についても確認することができます。またウォーキングやランニングを自動でトラッキングすることができる「**トレーニングの自動検出**」※11 や日々のフィットネスのリマインドをする「**非活動時間の通知**」を備えており、運動不足やモチベーション維持に役立ちます。さらに、Galaxy スマートフォンでの写真撮影やアラームの停止を「**ジェスチャー**」※12 を通じてダブルピンチで簡単に行えるほか、「**Samsung Find**」※13 の「**リングリモート追跡**」を通じて Samsung Galaxy のスマートフォン上で「Samsung Galaxy Ring」の位置を確認することも可能です。



※10 心拍数の通知は心身の健康維持・増進のみを目的としています。疾患または病弊の検出、診断、治療、モニタリング、または管理の目的でご使用いただくことはできません。端末やアプリが提供する健康に関する情報は医療的なアドバイスではありません。医療的なアドバイスは医療専門家にご相談ください。

※11 トレーニングの自動検出は、一般的なウェルネス・フィットネスとしての使用のみを目的としています。疾患または病弊の検出、診断、治療、モニタリング、または管理の目的でご使用いただくことはできません。端末やアプリが提供する健康に関する情報は、医療的なアドバイスではありません。医療的なアドバイスは、医療専門家にご相談ください。

※12 ジェスチャーは写真や動画の撮影とアラームの解除のみにご利用いただけます。親指と人差し指によるダブルピンチ機能は One UI 6.1.1 以降に対応する Samsung Galaxy スマートフォンと連携された Samsung Galaxy Ring のみで使用可能です。アラーム解除には、時計アプリのバージョンが 12.3.30.35 以降である必要があります。

※13 リングリモート追跡は Samsung Find のみで対応しています。位置履歴 (Track My Ring) には対応していません。Samsung Find のリングリモート追跡は最後に接続した位置情報に基づいて追跡します。Samsung Find は、Android 11.0 以降の Samsung Galaxy デバイスでのみ利用可能です。リングリモート追跡は Samsung Galaxy Ring が Samsung Galaxy スマートフォンと最後にペアリングした位置情報を表示します。Samsung Galaxy Ring の位置情報を追跡し続けることはできません。

<主な仕様:「Samsung Galaxy Ring」>

名称	Samsung Galaxy Ring
カラー	チタニウム ブラック/チタニウム シルバー/チタニウム ゴールド
サイズ	約 7.0mm×2.6mm／2 種類(サイズ 9～10)
重量	サイズ 9:約 2.7g、サイズ 10:約 2.8g
メモリ	8MB

バッテリー容量(本体)		本体 19.5mAh (サイズ 9～10) / 最長 6 日間 (サイズ 9～10) ※14
センサー		加速度センサー / 光学式心拍数センサー/ 温度センサー
外部接続(Bluetooth)		Ver.5.4
防水/防塵/耐久性		10 ATM, IP68 / チタニウムグレード 5
充電 ケース ※15	サイズ (高さ×幅×厚さ)	24.5×48.9×48.9mm
	重量	約 62g
	素材	Titanium
	バッテリー 容量	361mAh
同梱物		Samsung Galaxy Ring本体/充電ケース/ USB Type-Cケーブル/ クイックスタートガイド

※14 バッテリー駆動時間はサイズによって異なります。定格容量は「Samsung Galaxy Ring」のサイズ 5～7 で約 18mAh (一度の充電でバッテリー駆動時間は最大 6 日間) です。また使用パターン、使用環境などによって異なる場合があります。

※15 充電ケースのサイズは Samsung Galaxy Ring のサイズによって異なります。Type-C 有線充電とワイヤレス充電の両方に対応しています。

■製品詳細について

「Samsung Galaxy Ring」詳細

<https://www.samsung.com/jp/rings/galaxy-ring/galaxy-ring-titanium-silver-size-11-sm-q501nzsaxjp/>

- 「Samsung Galaxy」は Samsung Electronics Co., Ltd の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。